

Garant**RDHT 1003 MOFN teigiama, HU7710, Tipas: ALU**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212230 ALU
GTIN	4045197303608
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Modelis:

Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Pastūma f_z per dantį: 0,22 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: RDHT 1003 MOFN

Tipas: ALU

Techninis aprašymas

Tipas	ALU
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	RDHT 1003 MOFN
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HU7710
Pastūma f_z per dantį	0,22 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	400 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	300 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	300 m/min	N
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		