

**HOLEX****6-briaunė 3/8 colio galvutė izoliuota, Rakto dydis: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	637687 12
GTIN	4067263080411
Produktų klasė	62A

**Aprašymas****Modelis:**

Su plastikine izoliacija **iki 1000 V** pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

**Standartas:**

**DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

**Pastaba:**

Darbams prie įtampos iki 1000 V. Darbo saugai užtikrinti galima dirbti tik su **izoliuotais** įrankiais (Nr. 637681 – 637689) juos tarpusavyje derinant.

**Techninis aprašymas**

Ilgis	45 mm
Rakto dydis	12 mm
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	23 mm
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Paviršius	izoliuotas plastikų
su AS-drive profiliu	ne
Produkto rūšis	Galvutė

