



6-briaunė 3/8 colio galvutė izoliuota, Rakto dydis: 10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	637687 10
GTIN	4067263069997
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Su plastikine izoliacija **iki 1000 V** pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Standartas:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Pastaba:

Darbams prie įtampos iki 1000 V. Darbo saugai užtikrinti galima dirbti tik su **izoliuotais** įrankiais (Nr. 637681 – 637689) juos tarpusavyje derinant.

Techninis aprašymas

Ilgis	45 mm
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	20 mm
Rakto dydis	10 mm
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Paviršius	izoliuotas plastikiu
su AS-drive profiliu	ne
Produkto rūšis	Galvutė

