



Ramstis su nuolatinu magnetu, Feritas



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085966
GTIN	2050000965388
Produktų klasė	08Q

Aprašymas

Modelis:

Visos šoninės plokštumos, įskaitant prizmes, magnetinės. **Prizminiai paviršiai tinka apvaliai medžiagai.** Atsparus temperatūrai iki maks. 200° C.

Paskirtis:

Patikimam plokščių ir apvalių dalių fiksavimui (vamzdžių Ø iki 76 mm) įvairiais kampais.

Techninis aprašymas

Storis	43 mm
maksimali vardinė sukibimo jėga	680 N
maksimalus vamzdžio Ø	76 mm
maksimalus atsparumas temperatūrai	200 °C
Svoris	1,65 kg
Ilgis	184 mm
Aukštis	45 mm
nustatytas kampas	45 laipsniai
Magnetinės šerdies medžiaga	Feritas

Produkto rūšis

Magnetinis laikiklis