



Juostinis vamzdžių šlifuko, Tipas: 72227561



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077715 72227561
GTIN	4014586895871
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

Juostinis vamzdžių šlifuko **labai produktyvus**. Idealiai tinka **vamzdžių ir lenktų vamzdžių apdirbimui** – valymui, nubėgusių dažų pašalinimui, suvirinimo siūlių šlifavimui, paruošimui poliruoti ir poliravimui iki veidrodinio spindėjimo. Galima nustatyti skirtingą greitį šlifavimo, neaustinės medžiagos ir poliravimo juostoms. **Geresnis juostos valdymas**. Vamzdžių šlifuko mažiems spinduliams, reguliuojamas sūkių skaičius šlifavimui, satinavimui ir poliravimui. Minimalus atstumas iki sienos 50 mm.

Pradinis rinkinys įskaitant visus standartinius vamzdžius ir alkūnes: Valymas, valcuotos odos ir įbrėžimų pašalinimas, nušlifuoti paviršiaus apdirbimas, satinavimas.

Privalumai:

- **Efektyvus suvirinimo siūlių pašalinimas optimaliu šlifavimo juostų darbo greičiu.**
- **Laipsniškai reguliuojamas sūkių skaičius šlifavimui, satinavimui ir jau sumontuotų turėklų poliravimui.**
- **Lanksčios šlifavimo juostos optimaliai prisitaiko net prie siaurų vamzdžių išlinkimų ir todėl išgaunami itin glotnūs paviršiai.**
- **360 ° periferinis šlifavimas tik per 2 darbo žingsnius.**
- **Pasirinktinai kreipiamieji ratukai mažam atstumui nuo sienos.**
- **Apsauga nuo pakartotinio paleidimo.**
- **Nuo dulkių apsaugotas rutulinis guolis.**

Tiekimo sudėtis:

- **Vamzdžių šlifuko FEIN RS 17-70 E.**
- **2×10 šlifavimo juostų, 20×815 mm, P120 / P180.**
- **2×10 šlifavimo juostų, 40×815 mm, P120 / P180.**

- 5 neaustinės medžiagos juostos 20×820 mm, glotnios.
- 1 įrankių lagaminas.

Pastaba:

Šlifavimo juostas žr. nuo Nr. 558011.

Techninis aprašymas

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Juostos ilgis	815 mm
apdirbamo vamzdžio Ø	8 - 80 mm
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Svoris	4,64 kg
Juostos plotis	20; 40 mm
minkštas paleidimas	taip
Gamintojo pavadinimas	RS17-70 E startinis rinkinys
Sūkių skaičiaus diapazonas	2700 - 8500 min ⁻¹
maksimalus juostos greitis	9 - 27 mm/s
Laido ilgis	4 m
Nominalioji įtampa	230 V
Naudojama galia	1700 W
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
Produkto rūšis	Juostinis vamzdžių šlifuoklis