

**Teleskopinės universalios kopėčios, 4-ių dalių, Skersinių kiekis: 4X6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	966111 4X6
GTIN	4003866413850
Produktų klasė	96Z

Aprašymas**Modelis:**

Universalios pristatomos, išskečiamos ir laiptinės kopėčios viename. Visų variantų darbinis aukštis nustatomas 280 mm atstumu tarp skersinių. Skersiniai sujungti labai tvirtu kokybišku borteliu. Patogūs transportuoti matmenys, taupant vietą gali būti sustumiamas. Lengvai naudojamos, automatiškai užsifiksuojančios apsauginės aliuminio juostos. Saugiai reguliuojamas aukštis 4 traukiamomis rankenomis iš aliuminio liejinio. Su atlenkiamomis atramomis galima naudoti kaip pristatomas kopėčias pagal EN 131-1 (ne 4 x 3 dydžio). Atramas galima nulenkti transportavimui arba, taupant vietą, naudoti kaip išskečiamas kopėčias.

Standartas:**DIN EN 131.****Techninis aprašymas**

Svoris	22 kg
Ilgis, sulankstytų	1,86 m
Darbinis išskečiamų kopėčių aukštis apie	4,4 m
Gylis, sulankstytų	0,21 m

Laiptelis	Skersinis
Darbinis pristatomų kopėčių aukštis apie	7,1 m
Plotis, sulankstytų	0,78 m
Kopėčių ilgis, ištiestų	6,4 m
Pakopų skaičius	4×6
Norma	DIN EN 131-2
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Produkto rūšis	Universalios kopėčios