



Apsauginė mova Vidinis sriegis, Vidinis prijungimo sriegis: 1/4in



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 080286 1/4 |
| GTIN | 7391390044808 |
| Produktų klasė | 08A |

Aprašymas

Modelis:

Pneumatinės **plieninės movos** turi daugiau privalumų nei standartinės žalvarinės movos:

- **Paprastas valdymas viena ranka su maža sujungimo jėga.**
- **Didelis srauto greitis dėl labai mažų slėgio nuostolių.**
- **Patvarios dėl pagerinto paviršiaus ir grūdintų komponentų su nedidele gamybine tolerancija.**
- **Ekonomiškumas – amortizacijos trukmė iki 2 metų.**

eSafe apsauginė mova atitinka ISO standartą 4414 ir EN 983. Pirmiausia išleidžiamas oras, tada ji atjungiamą (žarnos galas nesidaužo į šalis). Naujas, patobulintas valdymas viena ranka.

Srautas: 2250 l/min, maks. darbinis slėgis 16 bar.

Paskirtis:

Padidinti pramoninių pneumatinių įrenginių našumą, pagerinti jų ekonomiškumą ir naudojimo saugumą.

Pastaba:

CEJN 320 serija atitinka europinį standartą 7.6 (nominalusis Ø 7,6 mm, europinis profilis) ir yra suderinama su visomis standartinėmis sistemomis.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|---------------|
| Vidinis prijungimo sriegis | 1/4 in |
| Srauto dydis | 2250 l/min |
| maksimalus darbinis slėgis | 16 bar |
| Medžiaga | Plieninė mova |

Produkto rūšis

Mova