

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Clean & Weld, Turinys (ml arba l): 200**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	088003 200
GTIN	4067263120520
Produktų klasė	01L

Aprašymas**Modelis:**

Premium **2 in 1 suvirinimo priemonė Clean & Weld** su valymo funkcija. Veiksmingai apsaugo nuo pusrų prilipimo MIG / MAG suvirinimo ir pjovimo lazeriu metu. Puikaus drėkinimo dėka jis gali būti naudojamas ir kaip valiklis prieš suvirinant. 200 litrų plastikinė statinė.

Clean & Weld yra lengvai pritaikoma priemonė, kuri apsaugo nuo suvirinimo pusrų tiek drėgnoje, tiek sausoje vietoje ir apsaugo ruošinius, suvirinimo antgalius ir priedus viso apdirbimo proceso metu. Nešvarumus kaip drožles, apdirbimo alyvas, lengvą apsaugą nuo korozijos ar aušinimo skysčius galima lengvai ir efektyviai pašalinti naudojant Clean & Weld. Tada suvirinimo procesas gali būti pradedamas tiesiai ant švaraus paviršiaus. Sudėtyje esantys ingredientai sudaro barjerą tarp ruošinio ir pusrų ir suteikia visiems suvirinamiems metalams laikiną apsaugą nuo korozijos. Iškart po suvirinimo proceso lakštus galima be jokių problemų cinkuoti arba dažyti. Clean & Weld siūlo pjovimo lazeriu pranašumą, kad išvengiama šlakų susidarymo lazerinės pjovos vietoje ir lengviau pašalinami dūmų pėdsakai. Nereikia apdirbti pjovimo briaunų, o tai taupo brangų laiką.

- **Be ženklavimo.**
- **Galima naudoti rankiniu būdu.**
- **Tinka purškiamiesiems buteliams ir slėginiams purkštuvams užpildyti.**

Techninis aprašymas

Modelis	Statinė
pH vertė	8,5
Talpa	200 l
Laikymo temperatūra	2 - 40 °C
Virimo taškas	100 °C
Forma	skyst.
Tvarumas	GARANT GreenPlus
Spalva	mėlyna
Serija	GreenPlus
Produkto rūšis	Pjovimo priemonė