

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Finisher, Turinys (ml arba l): 200**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	088004 200
GTIN	4067263120537
Produktų klasė	01L

Aprašymas**Modelis:**

NSF sertifikuota. Tinka naudoti maisto pramonėje.

Riebalų šalinimo ir apdailos priemonė Finisher – greitas kasdienis apdorotų alyvų, apsauginės alyvos nuo korozijos, lengvų vaškų, emulsijos, klijų likučių ir kitų nešvarumų šalinimas nuo įrankių. Atitinka aukščiausius švaros reikalavimus, ypač prieš kokybės kontrolę, prieš dažant, dengiant ir klijuojant. Ženkliai mažesnis LOJ kiekis, lyginant su įprastais tirpikliais. 200 litrų plastikinė statinė.

Finisher tinka kaip alternatyva tirpikliams, šaltiems valikliams ar nitro skiedikliams. Korozijos inhibitoriai laikinai apsaugo nuo korozijos. Lyginant su įprastais vandeniniais valikliais, garavimas vyksta greičiau.

- **Be ženklavimo.**
- **Galima naudoti rankiniu būdu.**
- **Tinka purškiamiesiems buteliams ir slėginiams purkštuvams užpildyti.**

Techninis aprašymas

Tankis	0,99 g/cm ³
Tvarumas	GARANT GreenPlus

Užsiliepsnoj. temperat.	38 °C
pH vertė	11,4
Forma	skyst.
Modelis	Statinė
Turinys	200 l
Spalva	skaidri
Virimo taškas	80 °C
Laikymo temperatūra	2 - 35 °C
Serija	GreenPlus
Produkto rūšis	Universalus valiklis