

HOLEX**3/8 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalis izoliuotas, Šešiabriaunis: 5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	637689 5
GTIN	4067263112785
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Su plastikine izoliacija **iki 1000 V** pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Standartas:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

DIN 7422.**Pastaba:**

Darbams prie įtampos iki 1000 V. Darbo saugai užtikrinti galima dirbti tik su **izoliuotais** įrankiais (Nr. 637681 – 637689) juos tarpusavyje derinant.

Techninis aprašymas

neizoliuotas antgalio ilgis	16 mm
Ilgis	75 mm
Šešiabriaunis	5 mm
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvas
Paviršius	izoliuotas plastikiu
su rutuline galvute	ne
su fiksavimo žiedu	ne
Produkto rūšis	Galvutė

