



Greitaeigė freza MFH Harrier, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	222050 63/4
GTIN	4960664712595
Produktų klasė	250

Aprašymas

Aprašymas:

Greitaeigė freza MFH Harrier didelėmis pastūmomis ir giliais pjūviais sutrumpina apdirbimo trukmę. Specialus išgaubtų pjovimo briaunų ir posvyrio kampo derinys sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą.

Paskirtis:

Našiam paviršių, išėmų ir griovelių frezavimui. Mažos pjovimo jėgos frezuojant dideliame gylyje, ilga darbinė dalis nesukelia problemų.

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L_1	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SOMT..
Koto Ø D_s h6	42 mm
Keičiamų plokštelių dydis	14
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks.}}$	2 mm
Bendras ilgis L_{viso}	150 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229719 (20IP; 4,5 Nm)
Pjovimo briaunos Ø D_c	63 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Ø D_3	39 mm

maksimalus pjūvio gylis $a_{p \max}$ kai geometrija LD	5 mm
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	102 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	0,54 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	38 mm
Reguliuojamas kampas κ	10 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229719
-------------------	--------