

**HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis HSS-E forma B, be dangos, MF: 5X0,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132845 5X0,5
GTIN	4067263152408
Produktų klasė	12H

**Aprašymas****Modelis:****Su vidine įpjova.****HOLEX Clever Tap:**

stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis.

**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio Ø	5 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Koto kvadratas □	2,7 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ašmenys	HSS E
Kiaurymės Ø	4,5 mm
Sriegio gylis	15 mm
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M5x0,5
Norma	DIN 374
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H

Bendras ilgis L	70 mm
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Serija	CleverTap
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	28 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	27 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	6 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		