

**HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 4-40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133353 4-40
GTIN	4067263161417
Produktų klasė	12H

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.****HOLEX Clever Tap:**

stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis.

Paskirtis:**UNC coliniams stambiams sriegiams ASME – B1.1.****Techninis aprašymas**

Vijų skaičius colyje	40
Norma	DIN 371
Sriegio gylis	8,52 mm
Sriegio tipas	UNC
Koto kvadratas □	2,7 mm
Sriegio žingsnis	0,635 mm
Drožlių griovelių skaičius	2
Sriegio Ø	2,84 mm
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	56 mm
Koto Ø D _s	3,5 mm
Sriegio dydis	4-40 UNC

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Kiaurymės Ø	2,35 mm
Serija	CleverTap
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	6 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		