



HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis, be dangos, UNF: 10-32



Užsakymo data

Užsakymo numeris	133404 10-32
GTIN	4067263161424
Produktų klasė	12H

Aprašymas

Modelis:**Su vidine įpjova.****HOLEX Clever Tap:**

stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis.

Paskirtis:**UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.**

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	4,83 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	14,49 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Sriegio žingsnis	0,794 mm
Norma	DIN 371
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio dydis	10-32 UNF
Kiaurymės Ø	4,1 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Sriegio tipas	UNF
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Koto kvadratas □	4,9 mm
Vijų skaičius colyje	32
Serija	CleverTap
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	6 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		