

**HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis, be dangos, M: M4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	135255 M4
GTIN	4067263162001
Produktų klasė	12H

Aprašymas**Modelis:****HOLEX Clever Tap:**

stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis.

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	0,7 mm
Sriegio gylis	10 mm
Koto kvadratas □	3,4 mm
Sriegio dydis	M4
Koto Ø D _s	4,5 mm
Sriegio Ø	4 mm
Bendras ilgis L	63 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Kiaurymės Ø	3,3 mm
Sriegio tipas	M
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 371

Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Serija	CleverTap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	6 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		