



HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 4-40



Užsakymo data

Užsakymo numeris	137868 4-40
GTIN	4067263161455
Produktų klasė	12H

Aprašymas

Modelis:

HOLEX Clever Tap:

Stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis. **HSS-E**

Paskirtis:

UNC coliniams stambiams sriegiams ASME – B1.1.

Techninis aprašymas

Sriegio dydis	4-40 UNC
Sriegio gylis	7,1 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio Ø	2,84 mm
Sriegio tipas	UNC
Kiaurymės Ø	2,35 mm
Bendras ilgis L	56 mm
Koto kvadratas □	2,7 mm
Sriegio žingsnis	0,635 mm
Koto Ø D _s	3,5 mm
Vijų skaičius colyje	40
Ašmenys	HSS E

Norma	DIN 371
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Serija	CleverTap
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	6 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		