



## HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis, be dangos, UNF: 10-32



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	138004 10-32
GTIN	4067263161462
Produktų klasė	12H

### Aprašymas

#### Modelis:

#### HOLEX Clever Tap:

Stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis. **HSS-E**

#### Paskirtis:

**UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.**

### Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	0,794 mm
Koto kvadratas □	4,9 mm
Kiaurymės Ø	4,1 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Sriegio dydis	10-32 UNF
Sriegio tipas	UNF
Norma	DIN 371
Sriegio Ø	4,83 mm
Vijų skaičius colyje	32

Drožlių griovelėlių skaičius	3
Sriegio gylis	12 mm
Serija	CleverTap
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	6 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		