

Garant**Centruojančių spaustuvių bazinis prietaisas Xtric, Tipas: 50XSE****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	363000 50XSE
GTIN	4067263161035
Produktų klasė	310

Aprašymas**Modelis:**

- Labai patogų pasiekti ir idealiai simetriškas.
- Visas grūdintas ir šlifluotas.
- Ruošinių ir detalių spaustuvas su minimalia lūpų / detalių pastūma.
- Kartu su kiaurymėmis LANG padėties nustatymo sistemai, pritaikomas prie GARANT ZeroClamp ir EROWA ITS148 (dyd. 50 ir 80) naudojant tarpinę plokštę.
- Lūpų keitimas be įrankių. Sukant lūpas galima keisti fiksavimo diapazoną.
- Automatizavimo sąsaja.
- Geniali greitojo lūpų keitimo be įrankių sistema.
- Užspaudimo jėga nuo 25 kN, kai sukimo momentas 90 Nm.
- Lengva ir patogų valdyti.
- Pakartojimo tikslumas <0,01 mm.
- Padalos paprastam ir patogiam užspaudimo modulių išdėstymui.
- Suklio veržlė su ar be paslankumo funkcijos.
- Užspaudimo briauna spaustukams.
- Centro nustatymas naudojant veržliaraktį.

Paskirtis:

Puikiai tinka 5 pusių apdirbimui. Centrinis užspaudimas.

Tinka:

Keičiamos lūpos Nr. 363010 – 363045.

Tiekimo sudėtis:

Bazinis bėgelis, suklys, suklio veržlės, **suklio dangtis Nr. 363083.**

Priedai pasirinktinai:

6-briauniai atsuktuvai Nr. 627424 dyd. 5, veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Nr. 628600 dyd. 2, dinamometrinis raktas Nr. 656050, užmaunamo rakto galvutė Nr. 642229, spaustukai Nr. 363081 80 ir 361165 CS1. GARANT užveržimo varžtai Nr. 363190, adapterio plokštės Nr. 363079, 363080, 363085. Aukščio konsolė Nr. 363090(derinyje su Nr. 363079). Montavimo stotelė Nr. 358595 52/96.

Pastaba:

Tinkami uždedami kumšteliai Nr. 363010 – 363045 į tiekimo sudėtį neįeina. Užspaudimo situacija S2 susidaro pasukant lūpą. Užspaudimo tarpų naudojant XS ir XSP tipus su uždedamais kumšteliais nelieka.

Įskaitant adapterius, tinkančius Erowa ITS50.

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos S2	49 - 65 mm
Išilginis griovelis	20 mm
Žingsnis apačioje	52 mm
Aukštis H	30 mm
L	96 mm
Užspaudimo ribos S1	0 - 22 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	Xtric 50
Užspaudimo jėga iki maks.	16 kN
P	50 mm
P	80 mm
maksimalus sukimo momentas	40 Nm
Raktų dydžių matmenys	7 mm
Raktų dydžių matmenys	3 mm
Serija	Xtric
Svoris	2,215 kg
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas