



Greitaeigė freza MFH Harrier, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 80/5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	222050 80/5
GTIN	4960664712601
Produktų klasė	250

Aprašymas

Aprašymas:

Greitaeigė freza MFH Harrier didelėmis pastūmomis ir giliais pjūviais sutrumpina apdirbimo trukmę. Specialus išgaubtų pjovimo briaunų ir posvyrio kampo derinys sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą.

Paskirtis:

Našiam paviršių, išėmų ir griovelių frezavimui. Mažos pjovimo jėgos frezuojant dideliame gylyje, ilga darbinė dalis nesukelia problemų.

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L ₁	50 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229719 (20IP; 4,5 Nm)
Ø D ₃	56 mm
Koto Ø D _s h ₆	42 mm
Bendras ilgis L _{viso}	150 mm
Keičiamų plokštelių dydis	14
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Tinkamos keičiamos plokštelės	SOMT..

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	80 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
maksimalus pjūvio gylis $a_{p \text{ max}}$ kai geometrija LD	5 mm
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	158 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	136 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,38 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	55 mm
Reguliuojamas kampas κ	10 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas

229719