



HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 1/2-13



Užsakymo data

Užsakymo numeris	133353 1/2-13
GTIN	4067263161882
Produktų klasė	12H

Aprašymas

Modelis:**Su vidine įpjova.****HOLEX Clever Tap:**

stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis.

Paskirtis:

UNC coliniams stambiams sriegiams ASME – B1.1.

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	13
Sriegio dydis	1/2-13 UNC
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelėlių skaičius	3
Sriegio gylis	38,1 mm
Sriegio žingsnis	1,95 mm
Koto kvadratas □	7 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Norma	DIN 376
Sriegio Ø	12,7 mm

Sriegio tipas	UNC
Kiaurymės Ø	10,8 mm
Koto Ø D _s	9 mm
Serija	CleverTap
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	6 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		