

**HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 7/16-14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133353 7/16-14
GTIN	4067263161875
Produktų klasė	12H

**Aprašymas****Modelis:****Su vidine įpjova.****HOLEX Clever Tap:**

stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis.

**Paskirtis:**

**UNC coliniams stambiems sriegiams ASME – B1.1.**

**Techninis aprašymas**

Koto kvadratas □	6,2 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Sriegio dydis	7/16-14 UNC
Bendras ilgis L	100 mm
Vijų skaičius colyje	14
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	9,4 mm
Sriegio Ø	11,11 mm
Sriegio žingsnis	1,814 mm
Sriegio gylis	33,33 mm

Norma	DIN 376
Sriegio tipas	UNC
Ašmenys	HSS E
Serija	CleverTap
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	6 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		