

**HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 5/8-11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133353 5/8-11
GTIN	4067263161899
Produktų klasė	12H

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.****HOLEX Clever Tap:**

stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis.

Paskirtis:

UNC coliniams stambiems sriegiams ASME – B1.1.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	13,5 mm
Norma	DIN 376
Koto kvadratas □	9 mm
Sriegio tipas	UNC
Sriegio žingsnis	2,309 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	15,88 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Bendras ilgis L	110 mm
Sriegio dydis	5/8-11 UNC
Ašmenys	HSS E

Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Vijų skaičius colyje	11
Sriegio gylis	47,64 mm
Serija	CleverTap
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	6 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		