

HOLEX**HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis, be dangos, UNF: 3/4-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	138004 3/4-16
GTIN	4067263162476
Produktų klasė	12H

Aprašymas**Modelis:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis. **HSS-E**

Paskirtis:

UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio Ø	19,05 mm
Kiaurymės Ø	17,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Koto kvadratas □	11 mm
Koto Ø D _s	14 mm
Sriegio dydis	3/4-16 UNF
Bendras ilgis L	110 mm
Sriegio tipas	UNF
Norma	DIN 374
Ašmenys	HSS E
Vijų skaičius colyje	16

Sriegio gylis	47,63 mm
Sriegio žingsnis	1,587 mm
Serija	CleverTap
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	6 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		