

**HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis, be dangos, UNF: 3/4-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133404 3/4-16
GTIN	4067263161981
Produktų klasė	12H

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.****HOLEX Clever Tap:**

stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis.

Paskirtis:

UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	19,05 mm
Vijų skaičius colyje	16
Norma	DIN 374
Koto Ø D _s	14 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	17,5 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	57,15 mm
Sriegio tipas	UNF
Sriegio žingsnis	1,587 mm
Koto kvadratas □	11 mm

Sriegio dydis	3/4-16 UNF
Bendras ilgis L	110 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Serija	CleverTap
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	6 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		