

**HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis, be dangos, UNF: 1/4-28****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133404 1/4-28
GTIN	4067263161912
Produktų klasė	12H

**Aprašymas****Modelis:****Su vidine įpjova.****HOLEX Clever Tap:**

stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis.

**Paskirtis:****UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.****Techninis aprašymas**

Sriegio dydis	1/4-28 UNF
Norma	DIN 371
Sriegio Ø	6,35 mm
Ašmenys	HSS E
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vijų skaičius colyje	28
Kiaurymės Ø	5,5 mm
Sriegio žingsnis	0,907 mm
Sriegio tipas	UNF
Koto kvadratas □	5,5 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Sriegio gylis	19,05 mm

Drožlių griovelių skaičius	3
Bendras ilgis L	80 mm
Serija	CleverTap
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	6 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		