



HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 3/4-10



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 133353 3/4-10 |
| GTIN | 4067263161905 |
| Produktų klasė | 12H |

Aprašymas

Modelis:**Su vidine įpjova.****HOLEX Clever Tap:**

stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis.

Paskirtis:

UNC coliniams stambiems sriegiams ASME – B1.1.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|------------|
| Drožlių griovelių skaičius | 3 |
| Sriegio gylis | 57,15 mm |
| Vijų skaičius colyje | 10 |
| Sriegio žingsnis | 2,54 mm |
| Koto Ø D _s | 14 mm |
| Sriegio Ø | 19,05 mm |
| Norma | DIN 376 |
| Ašmenys | HSS E |
| Koto kvadratas □ | 11 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Sriegio dydis | 3/4-10 UNC |

| | |
|------------------------------|--|
| Sriegio tipas | UNC |
| Kiaurymės Ø | 16,5 mm |
| Bendras ilgis L | 125 mm |
| Serija | CleverTap |
| Danga | be dangos |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Tolerancijos klasė | 2B |
| Kreipiančiosios dalies forma | B |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis | dešininis |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis | ribotai tinka | 13 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 13 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 12 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 15 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | 6 m/min | P |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |