



HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 5/16-18



Užsakymo data

Užsakymo numeris	137868 5/16-18
GTIN	4067263162346
Produktų klasė	12H

Aprašymas

Modelis:

HOLEX Clever Tap:

Stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis. **HSS-E**

Paskirtis:

UNC coliniams stambiems sriegiams ASME – B1.1.

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	18
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	90 mm
Koto kvadratas □	6,2 mm
Sriegio gylis	19,85 mm
Sriegio žingsnis	1,411 mm
Sriegio Ø	7,94 mm
Sriegio tipas	UNC
Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	DIN 371
Sriegio dydis	5/16-18 UNC
Kiaurymės Ø	6,6 mm

Ašmenys	HSS E
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Serija	CleverTap
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2,5 \times D$ kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	6 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		