

**HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis, be dangos, UNF: 5/16-24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133404 5/16-24
GTIN	4067263161929
Produktų klasė	12H

**Aprašymas****Modelis:****Su vidine įpjova.****HOLEX Clever Tap:**

stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis.

**Paskirtis:**

**UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.**

**Techninis aprašymas**

Sriegio gylis	23,79 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Sriegio dydis	5/16-24 UNF
Ašmenys	HSS E
Sriegio Ø	7,94 mm
Koto kvadratas □	6,2 mm
Sriegio tipas	UNF
Sriegio žingsnis	1,058 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	6,9 mm

Vijų skaičius colyje	24
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 374
Serija	CleverTap
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	6 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		