

HOLEX**HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 1/2-13****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137868 1/2-13
GTIN	4067263162377
Produktų klasė	12H

Aprašymas**Modelis:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis. **HSS-E**

Paskirtis:

UNC coliniams stambiams sriegiams ASME – B1.1.

Techninis aprašymas

Norma	DIN 376
Koto kvadratas □	7 mm
Vijų skaičius colyje	13
Sriegio dydis	1/2-13 UNC
Koto Ø D _s	9 mm
Ašmenys	HSS E
Kiaurymės Ø	10,8 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Sriegio Ø	12,7 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio tipas	UNC
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Sriegio gylis	31,75 mm
Sriegio žingsnis	1,954 mm
Serija	CleverTap
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	6 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		