



## HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 8-32



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	137868 8-32
GTIN	4067263162315
Produktų klasė	12H

### Aprašymas

#### Modelis:

#### HOLEX Clever Tap:

Stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis. **HSS-E**

#### Paskirtis:

**UNC coliniams stambiems sriegiams** ASME – B1.1.

### Techninis aprašymas

Koto $\varnothing D_s$	4,5 mm
Sriegio tipas	UNC
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės $\varnothing$	3,5 mm
Sriegio $\varnothing$	4,16 mm
Norma	DIN 371
Koto kvadratas $\square$	3,4 mm
Sriegio žingsnis	0,794 mm
Sriegio dydis	8-32 UNC
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio gylis	10,4 mm

Vijų skaičius colyje	32
Bendras ilgis L	63 mm
Serija	CleverTap
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	6 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		