

**HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis, be dangos, UNF: 1/4-28****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	138004 1/4-28
GTIN	4067263162407
Produktų klasė	12H

Aprašymas**Modelis:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis. **HSS-E**

Paskirtis:

UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.

Techninis aprašymas

Sriegio gylis	15,9 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Vijų skaičius colyje	28
Ašmenys	HSS E
Sriegio Ø	6,35 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø D _s	7 mm
Koto kvadratas □	5,5 mm
Sriegio tipas	UNF
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio dydis	1/4-28 UNF
Kiaurymės Ø	5,5 mm

Sriegio žingsnis	0,907 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Serija	CleverTap
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	6 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		