

**HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis, be dangos, UNF: 5/8-18****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133404 5/8-18
GTIN	4067263161974
Produktų klasė	12H

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.****HOLEX Clever Tap:**

stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis.

Paskirtis:

UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.

Techninis aprašymas

Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto kvadratas □	9 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 374
Koto Ø D _s	12 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Sriegio žingsnis	1,411 mm
Sriegio gylis	47,64 mm
Vijų skaičius colyje	18
Sriegio Ø	15,88 mm

Kiaurymės Ø	14,5 mm
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	5/8-18 UNF
Serija	CleverTap
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	6 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		