

HOLEX**HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis, be dangos, UNF: 9/16-18****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	138004 9/16-18
GTIN	4067263162452
Produktų klasė	12H

Aprašymas**Modelis:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis. **HSS-E**

Paskirtis:

UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.

Techninis aprašymas

Norma	DIN 374
Koto $\varnothing D_s$	11 mm
Sriegio dydis	9/16-18 UNF
Sriegio \varnothing	14,29 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	35,72 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vijų skaičius colyje	18
Drožlių griovelių skaičius	3
Bendras ilgis L	100 mm
Sriegio tipas	UNF
Kiaurymės \varnothing	12,9 mm

Sriegio žingsnis	1,411 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Serija	CleverTap
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	6 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		