

**HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis HSS-E forma B, be dangos, MF: 20X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132845 20X1,5
GTIN	4067263161776
Produktų klasė	12H

**Aprašymas****Modelis:****Su vidine įpjova.****HOLEX Clever Tap:**

stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis.

**Techninis aprašymas**

Koto kvadratas □	12 mm
Norma	DIN 374
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio tipas	MF
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Kiaurymės Ø	18,5 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio dydis	M20×1,5
Sriegio gylis	60 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Sriegio Ø	20 mm
Ašmenys	HSS E

Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Serija	CleverTap
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	28 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	27 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	6 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		