

**HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis HSS-E forma B, be dangos, MF: 6X0,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132845 6X0,5
GTIN	4067263161608
Produktų klasė	12H

**Aprašymas****Modelis:****Su vidine įpjova.****HOLEX Clever Tap:**

stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ašmenys	HSS E
Koto $\varnothing D_s$	4,5 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Sriegio gylis	18 mm
Norma	DIN 374
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio tipas	MF
Koto kvadratas $\square$	3,4 mm
Sriegio $\varnothing$	6 mm
Sriegio dydis	M6×0,5
Kiaurymės $\varnothing$	5,5 mm

Sriegio žingsnis	0,5 mm
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Serija	CleverTap
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	28 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	27 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	6 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		