

**HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis HSS-E forma B, be dangos, MF: 6X0,75****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132845 6X0,75
GTIN	4067263161615
Produktų klasė	12H

**Aprašymas****Modelis:****Su vidine įpjova.****HOLEX Clever Tap:**

stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Drožlių griovelio skaičius	3
Bendras ilgis L	80 mm
Sriegio dydis	M6×0,75
Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	3,4 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Kiaurymės Ø	5,2 mm
Sriegio žingsnis	0,75 mm
Sriegio Ø	6 mm
Sriegio gylis	18 mm
Sriegio tipas	MF

Norma	DIN 374
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Serija	CleverTap
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	28 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	27 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	6 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		