



## HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 1/4-20



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	133353 1/4-20
GTIN	4067263161844
Produktų klasė	12H

### Aprašymas

#### Modelis:

Su vidine įpjova.

#### HOLEX Clever Tap:

stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis.

#### Paskirtis:

UNC coliniams stambiams sriegiams ASME – B1.1.

### Techninis aprašymas

Sriegio tipas	UNC
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vijų skaičius colyje	20
Kiaurymės Ø	5,1 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	19,05 mm
Koto kvadratas □	5,5 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Norma	DIN 371

Sriegio Ø	6,35 mm
Sriegio dydis	1/4-20 UNC
Serija	CleverTap
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	6 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		