

**HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 3/8-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133353 3/8-16
GTIN	4067263161868
Produktų klasė	12H

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.****HOLEX Clever Tap:**

stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis.

Paskirtis:**UNC coliniams stambiams sriegiams ASME – B1.1.****Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	8 mm
Sriegio žingsnis	1,587 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio tipas	UNC
Sriegio Ø	9,53 mm
Koto Ø D _s	9 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	28,59 mm
Vijų skaičius colyje	16
Koto kvadratas □	7 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 371

Bendras ilgis L	100 mm
Sriegio dydis	3/8-16 UNC
Serija	CleverTap
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	6 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		