

**HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis HSS-E forma B, be dangos, MF: 12X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132845 12X1,5
GTIN	4067263161691
Produktų klasė	12H

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.****HOLEX Clever Tap:**

stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	10,5 mm
Norma	DIN 374
Sriegio Ø	12 mm
Sriegio gylis	36 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M12×1,5
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	100 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto Ø D _s	9 mm

Koto kvadratas □	7 mm
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Serija	CleverTap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	28 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	6 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		