

**HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis, be dangos, M: M20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	135255 M20
GTIN	4067263162070
Produktų klasė	12H

Aprašymas**Modelis:****HOLEX Clever Tap:**

stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis.

Techninis aprašymas

Sriegio dydis	M20
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Koto kvadratas \square	12 mm
Sriegio žingsnis	2,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio gylis	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio \varnothing	20 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Norma	DIN 376
Sriegio tipas	M
Kiaurymės \varnothing	17,5 mm

Ašmenys	HSS E
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Serija	CleverTap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	6 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		