

**HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis, be dangos, M: M24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	135255 M24
GTIN	4067263162087
Produktų klasė	12H

**Aprašymas****Modelis:****HOLEX Clever Tap:**

stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis.

**Techninis aprašymas**

Koto kvadratas □	14,5 mm
Sriegio dydis	M24
Sriegio Ø	24 mm
Sriegio gylis	60 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio žingsnis	3 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Sriegio tipas	M
Norma	DIN 376
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Kiaurymės Ø	21 mm

Ašmenys	HSS E
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Serija	CleverTap
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	6 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		