

**HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis, be dangos, M: M8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	135255 M8
GTIN	4067263162032
Produktų klasė	12H

**Aprašymas****Modelis:****HOLEX Clever Tap:**

stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis.

**Techninis aprašymas**

Sriegio dydis	M8
Bendras ilgis L	90 mm
Sriegio gylis	20 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	1,25 mm
Koto kvadratas $\square$	6,2 mm
Sriegio $\varnothing$	8 mm
Sriegio tipas	M
Norma	DIN 371
Ašmenys	HSS E
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Kiaurymės $\varnothing$	6,8 mm

Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Serija	CleverTap
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	6 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		