



HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis, be dangos, MF: 10X1,25



Užsakymo data

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 136255 10X1,25 |
| GTIN | 4067263162155 |
| Produktų klasė | 12H |

Aprašymas

Modelis:

HOLEX Clever Tap:

stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos - grūdintas sriegio profilis.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|----------|
| Drožlių griovelių skaičius | 3 |
| Bendras ilgis L | 100 mm |
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H |
| Sriegio tipas | MF |
| Sriegio Ø | 10 mm |
| Norma | DIN 374 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Kiaurymės Ø | 8,8 mm |
| Sriegio žingsnis | 1,25 mm |
| Ašmenys | HSS E |
| Sriegio gylis | 25 mm |
| Sriegio dydis | M10×1,25 |
| Koto Ø D _s | 7 mm |
| Koto kvadratas □ | 5,5 mm |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Danga | be dangos |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kreipiančiosios dalies forma | C |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2,5×D kai kiaurymė aklinoji |
| Pjovimo kryptis | dešininis |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Serija | CleverTap |
| Produkto rūšis | sriegiklius |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis | ribotai tinka | 13 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 13 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 12 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 15 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | 6 m/min | P |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |