

**HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis, be dangos, MF: 12X1,25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	136255 12X1,25
GTIN	4067263162179
Produktų klasė	12H

**Aprašymas****Modelis:****HOLEX Clever Tap:**

stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos - grūdintas sriegio profilis.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	100 mm
Kiaurymės Ø	10,8 mm
Norma	DIN 374
Sriegio gylis	30 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio tipas	MF
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	1,25 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio dydis	M12×1,25
Koto Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Koto kvadratas □	7 mm

Sriegio Ø	12 mm
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Serija	CleverTap
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	6 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		