

**HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis, be dangos, MF: 18X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	136255 18X1,5
GTIN	4067263162254
Produktų klasė	12H

Aprašymas**Modelis:****HOLEX Clever Tap:**

stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos - grūdintas sriegio profilis.

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,5 mm
Sriegio gylis	45 mm
Sriegio Ø	18 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Koto Ø D _s	14 mm
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės Ø	16,5 mm
Sriegio tipas	MF
Koto kvadratas □	11 mm
Sriegio dydis	M18×1,5
Bendras ilgis L	110 mm

Norma	DIN 374
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Serija	CleverTap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	6 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		