

HOLEX**HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 3/8-16****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 137868 3/8-16 |
| GTIN | 4067263162353 |
| Produktų klasė | 12H |

Aprašymas**Modelis:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis. **HSS-E**

Paskirtis:

UNC coliniams stambiams sriegiams ASME – B1.1.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|------------|
| Sriegio tipas | UNC |
| Drožlių griovelių skaičius | 3 |
| Vijų skaičius colyje | 16 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Norma | DIN 371 |
| Ašmenys | HSS E |
| Koto Ø D _s | 9 mm |
| Bendras ilgis L | 100 mm |
| Kiaurymės Ø | 8 mm |
| Sriegio dydis | 3/8-16 UNC |
| Koto kvadratas □ | 7 mm |
| Sriegio Ø | 9,53 mm |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Sriegio žingsnis | 1,587 mm |
| Sriegio gylis | 23,83 mm |
| Serija | CleverTap |
| Danga | be dangos |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Tolerancijos klasė | 2B |
| Kreipiančiosios dalies forma | C |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2,5×D kai kiaurymė aklinoji |
| Pjovimo kryptis | dešininis |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis | ribotai tinka | 13 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 13 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 12 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 12 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | 6 m/min | P |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |