

HOLEX**HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis Forma B DIN 371/376, be dangos, M: M12****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 131265 M12 |
| GTIN | 4067263161561 |
| Produktų klasė | 12H |

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis. **ISO 2 6H HSS-E**

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|----------|
| Koto kvadratas □ | 7 mm |
| Norma | DIN 376 |
| Sriegio Ø | 12 mm |
| Bendras ilgis L | 110 mm |
| Drožlių griovelio skaičius | 4 |
| Sriegio žingsnis | 1,75 mm |
| Sriegio tipas | M |
| Kiaurymės Ø | 10,2 mm |
| Sriegio gylis | 24 mm |
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H |
| Ašmenys | HSS E |

| | |
|------------------------------|---|
| Sriegio dydis | M12 |
| Koto $\varnothing D_s$ | 9 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 |
| Danga | be dangos |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kreipiančiosios dalies forma | B |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki $2 \times D$, kai kiaurymė atvira |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki $2 \times D$ kai kiaurymė aklinoji |
| Pjovimo kryptis | dešininis |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Serija | CleverTap |
| Produkto rūšis | sriegiklius |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|-------------------------------|---------------|----------|-----------|
| Aliuminis | ribotai tinka | 13 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 13 m/min | N |
| Plienas $<500 \text{ N/mm}^2$ | tinka | 12 m/min | P |
| Plienas $<750 \text{ N/mm}^2$ | tinka | 12 m/min | P |
| Plienas $<900 \text{ N/mm}^2$ | ribotai tinka | 6 m/min | P |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |

