



## HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis Forma B DIN 371/376, be dangos, M: M10



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	131265 M10
GTIN	4067263161554
Produktų klasė	12H

### Aprašymas

#### Modelis:

#### Su vidine įpjova.

#### HOLEX Clever Tap:

Stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis. **ISO 2 6H**  
**HSS-E**

### Techninis aprašymas

Norma	DIN 371
Sriegio Ø	10 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Kiaurymės Ø	8,5 mm
Sriegio gylis	20 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio tipas	M
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	8 mm
Sriegio žingsnis	1,5 mm

Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Sriegio dydis	M10
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Serija	CleverTap
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	6 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		