

HOLEX**HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis Forma B DIN 371/376, be dangos, M: M8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131265 M8
GTIN	4067263161547
Produktų klasė	12H

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis. **ISO 2 6H**

HSS-E**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio dydis	M8
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	8 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	16 mm
Sriegio žingsnis	1,25 mm
Sriegio tipas	M
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Koto kvadratas □	6,2 mm
Norma	DIN 371
Kiaurymės Ø	6,8 mm

Bendras ilgis L	90 mm
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Serija	CleverTap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	6 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		