

HOLEX**HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis Forma B DIN 371/376, be dangos, M: M16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131265 M16
GTIN	4067263161578
Produktų klasė	12H

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis. **ISO 2 6H HSS-E**

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	14 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio Ø	16 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Sriegio tipas	M
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio gylis	32 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Sriegio dydis	M16

Bendras ilgis L	110 mm
Norma	DIN 376
Sriegio žingsnis	2 mm
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Serija	CleverTap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	6 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

